

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**RTP-M1**

订单编号：

| 设备编号 | 发往何地 | | | | |
|------|-----------|-------------------------------|----|----|---------|
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 桌面式快速热处理炉 | RTP-M1 | 台 | 1 | |
| 2 | 水冷设备 | CW-6200AN 220V/50HZ (冷媒 R410) | 台 | 1 | 含说明书 |
| 3 | 宽量程红外测温仪 | WRIRT426 | 台 | 1 | |
| 4 | 激光笔 | | 个 | 1 | 已安装 |
| 5 | 自动变光护目镜 | | 个 | 1 | |
| 6 | 视频显微镜 | BTL-2190 | 套 | 1 | |
| 7 | 2路模拟点光控制器 | CGL-5W20-T2 | 台 | 1 | |
| 8 | 点光源 | PL30-8-10-W | 个 | 2 | 已安装 1 个 |
| 9 | 过滤器 | 1寸铜口透明 | 个 | 1 | 已安装 |
| 10 | 内六角扳手 | M3、M4、M5、M6 | 个 | 4 | 各 1 个 |
| 11 | 呆板手 | 8-10、14-17 | 个 | 2 | 各 1 个 |
| 12 | 卡箍（不锈钢） | KF-40mm | 个 | 2 | |
| 13 | 盲板 | KF-40 | 个 | 1 | |
| 14 | 波纹管（不锈钢） | KF40*1200mm | 根 | 1 | |
| 15 | 云母片 | | 个 | 2 | |
| 16 | 氮化硼块 | φ56*95mm | 个 | 2 | |
| 17 | | φ50* 50mm | 个 | 2 | 已安装 1 个 |
| 18 | | φ55*20mm | 个 | 2 | 已安装 1 个 |
| 19 | 石墨螺杆 | φ32-M18*150mm | 个 | 4 | |
| 20 | | φ32-M18*190mm | 个 | 4 | |

| | | | | | |
|------------|-------------|------------------------------|------------|----|-----|
| 21 | 石墨螺母 | 25/M18*10mm | 个 | 12 | |
| 22 | 石墨坩埚 | φ38*7mm (含盖) | 套 | 2 | |
| 23 | 石墨垫片 | φ50*φ19*1mm | 个 | 4 | |
| 24 | | φ50* φ19*2mm | 个 | 4 | |
| 25 | 石墨纸垫片 | φ20 | 片 | 25 | |
| | | φ50*φ20*1mm | 片 | 10 | |
| 26 | 石墨保温体 | | 套 | 1 | 已安装 |
| 27 | 石墨板 | φ51*5*171mm (含盖) | 套 | 2 | 方 |
| 28 | | φ51*2*171mm (含盖) | 套 | 2 | 圆 |
| 29 | | 1*51*171mm | 片 | 4 | |
| 30 | | 1*51*171mm (不带孔) | 片 | 2 | |
| 31 | 石墨加热器 | φ51*7*171 | 个 | 2 | |
| 32 | 四氟管 | φ6.35*内径4mm 壁厚1.17mm | 米 | 6 | |
| 33 | 聚氨酯软管 | | 根 | 1 | |
| 34 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | φ6.35 NPT1/4 (锥螺纹气路用) 316 材质 | 个 | 2 | |
| 35 | 上法兰组件 | | 个 | 1 | |
| 36 | 可视化上法兰组件 | | 个 | 1 | |
| 37 | 电源适配器 | 220V 转 24V | 个 | 1 | |
| 38 | 激光笔数据线 | | 根 | 1 | |
| 39 | 免责声明 | | 份 | 1 | |
| 40 | 说明书 | | 本 | 1 | |
| 41 | 保修证书 | | 本 | 1 | |
| 42 | 分子泵组件 | | 套 | 1 | |
| 检验人 | | | 审核人 | | |